

Základní regál na palety, Hloubka 1100 mm, Výška: 2500 mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	991221 2500
GTIN	4058255039333
Třída artiklu	960

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Základní regál se skládá ze 2 profilových ráků se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. **Přídavný regál** se skládá 1 profilového ráku se 4 podlahovými kotvami a 2 resp. 3 páry nosníků. Dodatečné úrovně najdete pod Příslušenství.

Nosníky typ EGN 120×50×1,5.

Montážní rozměry základního regálu: 2872 mm.

Popis:**Montážní rozměry:****Celková délka regálu:**

Pro rám S610-M18 a S625-A18:

Jmenovitá délka + počet stojin × 86 mm (u S610-M18)

Jmenovitá délka + počet stojin × 110 mm (u S625-A18).

Lakování:

Stojiny jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **V případě nerovné podlahy doporučujeme použití dodatečných plechových podložek.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech, levnější doprava. Dodávka bez montáže.**
- **Pro patky dodržujte minimální vzdálenost ráků 100 mm od stěn nebo částí budov.**

Při montáži nosníků je nutno dbát na to, aby **vnější stojina sahala minimálně 500 mm nad poslední úložnou úroveň**. Uvnitř regálové řady stačí přesah 100 mm.

Volba barev: RAL 5010, 2004

Montážní rozměr základní regál šířka: 2872 mm

Šířka police: 2700 mm

Zatížení police: 3250 kg

Zatížení pole (3 pole se 2 páry nosníků na pole): 12040 kg

Profil rámu: S610-M18

Technický popis

Montáž pomocí zasouvání	ano
Zatížení pole (3 pole se 2 páry nosníků na pole)	12040 kg
Přístup k regálu	oboustranný
Šířka police	2700 mm
Nástavba regálu	Základní regál
Montážní rozměr základní regál šířka	2872 mm
Počet regálových stojanů	2
Zákaznická montáž	ano
Profil rámu	S610-M18
Typ nosníku	EGN 120×50×1,5
Počet míst pro palety na pole	9
Výška	2500 mm
Zatížení police	3250 kg
Hloubka	1100 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	3250 kg
Uložení palet s nosností	1083 kg
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Provedení montáže	Nástrčný regál
Volba barev	RAL 5010, 2004
Atribut názvu produktu	Hloubka 1100 mm
Druh produktu	Paletový regál

Příslušenství

Pojistný kolík pro bočnici	991331
Podlahové kotvy pro rámy paletových regálů	991470
Plechové podložky pro rámy paletových regálů sada 3dílná	991480