



Paralelní svěrák „Matador“ s upínacím třmenem, Šířka čelistí: 100 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	967190 100
GTIN	2050002047587
Třída artiklu	93R

Popis

Provedení:

- **Kompletní výkovek ze zápusťkové oceli zaručeně nerozbitný.**
- **Otevírající se směrem dopředu s dvojchodým trapézovým závitem.**
- **Vřeteno chráněno proti znečištění.**
- **Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem.**
- **Kalené nastavitelné vedení.**
- **Měřicí stupnice pro rychlé předběžné nastavení.**
- **Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pýchování.**

S upínacím třmenem.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:

Přídavné čelisti č. 967210; 967215; 967220; 967225, **od vel. 120 mm.**

Rozsah upnutí: 125 mm

Hloubka upnutí: 65 mm

Technický popis

Materiál	ocel, zápusťkově kovaná
----------	-------------------------

Hloubka upnutí	65 mm
Rozsah upnutí	125 mm
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Šířka čelistí	100 mm
Řada	Matador Multiplus
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár magnetických svěrákových čelistí hliníkové, profilované Šířka čelistí 100 mm	967722 100
Pár magnetických svěrákových čelistí hliníkové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm	967723 100
Pár magnetických svěrákových čelistí plstové, hladké Šířka čelistí 100 mm	967726 100
Jednotlivý upínací třmen Pro svěrák „Matador“ vel. 100	967205 100
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 100 mm	967711 100
Pár magnetických svěrákových čelistí hliníkové, hladké, standard Šířka čelistí 100 mm	967721 100
Pár magnetických svěrákových čelistí polyuretanové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm	967729 100
Podložka pod svěrák	967330
Pár magnetických svěrákových čelistí Al / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 100 mm	967724 100
Pár magnetických svěrákových čelistí polyuretanové, rýhované Šířka čelistí 100 mm	967728 100
Pár magnetických svěrákových čelistí gumové, hladké Šířka čelistí 100 mm	967727 100
Paralelní svěrák „Matador“ Šířka čelistí 100/1 mm	967170 100/1