

HOLEX**Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967260 150
GTIN	4045197694287
Třída artiklu	92H

Popis**Provedení:****Celý kovaný z oceli zaručeně nerozbitný.****Otvírání směrem dopředu.** Frézované upínací čelisti s kaleným povrchem. Velká hloubka upnutí.

Silné vřeteno s trapézovým závitem. Vřeteno a vodící dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné vedení; široká, kalená kovadlinová plocha.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:

Čelisti pro upínání trubek č. 967285.

Otočná deska č. 967280, upínací třmen č. 967290.

Upozornění:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967550.

Technický popis

Hmotnost	18 kg
Materiál	ocel, zápustkově kovaná
Čelisti č. 967285 pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	1 – 4 palec

Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Rozsah upnutí	200 mm
Šířka čelistí	150 mm
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistígumové, hladké Šířka čelistí 150 mm	967727 150
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, hladké, standard Šířka čelistí 150 mm	967721 150
Sada magnetických svěrákových čelistí Šířka čelistí 150 mm	967702 150
Podložka pod svěrák	967330
Výškově stavitelný stojan pro svěrák č. 967260 Vhodné pro svěrák vel. 150	967550 150
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 150 mm	967711 150
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 150 mm	967723 150
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, prizmatické Šířka čelistí 150 mm	967729 150
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 150 mm	967724 150
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 150 mm	967722 150
Pár čelistí pro upínání trubek Vhodné pro svěrák vel. 150	967285 150
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, rýhované Šířka čelistí 150 mm	967728 150
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 150	967280 150
Pár magnetických svěrákových čelistíplstvé, hladké Šířka čelistí 150 mm	967726 150

