

BROCKHAUS | HEUER

Paralelní svěrák „Heuer-Front“, Šířka čelistí: 100mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	967350 100
GTIN	2050002047631
Třída artiklu	93Q

Popis**Provedení:****Kovaný z oceli – zaručeně nerozbitný.****Otvírání dopředu.** Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné vřeteno s **dvouchodým lichoběžníkovým závitem** pro rychlé otevírání a zavírání čelistí. Pozinkovaný vřetenový klíč s přinýtovanými pojistnými kroužky z oceli. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení.

Se zesíleným kovadlinovým nástavcem pro srovnávání a pýchování.

Rýhované upínací čelisti s pečlivě kaleným povrchem, nevyměnitelné.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:Kladívkový lak modrý, **práškově nanášený lak.****Upozornění:**

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

Technický popis

Rozsah upnutí	125 mm
Hmotnost	4,5 kg
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Materiál	ocel, zápusťkově kovaná

Hloubka upnutí	50 mm
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	16 - 30 mm
Šířka čelistí	100 mm
Řada	Heuer Front
Vyměnitelné čelisti	ne
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistíplstové, hladké Šířka čelistí 100 mm	967726 100
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, rýhované Šířka čelistí 100 mm	967728 100
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 100 mm	967711 100
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 100	967390 100
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Jednotlivý upínací třmen Pro svěrák „Heuer-Front“ vel. 100	967400 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 100 mm	967722 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, hladké, standard Šířka čelistí 100 mm	967721 100
Podložka pod svěrák	967330
Pár magnetických svěrákových čelistígumové, hladké Šířka čelistí 100 mm	967727 100
Pár magnetických svěrákových čelistípolyuretanové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm	967729 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 100 mm	967723 100
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 100 mm	967724 100