

HOLEX**TMSERROR, Struktura rouna: 220****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | GG5115 220 |
| GTIN | 4045197575036 |
| Třída artiklu | GGN |

Popis**Provedení:**

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem v pojivu z umělé pryskyřice. Neobsahuje součásti podléhající korozi, použití za sucha i za mokra (**jako 556015; 556110; 556115**).
jako 556115.

Výhoda:

- **Přizpůsobí se tvaru obrobku.**
- **Otevřená struktura zabraňuje zanášení a snižuje tvorbu tepla.**
- **Rovnoměrné a reprodukovatelné dokončení povrchu.**
- **Použití za sucha i za mokra.**
- **Neobsahuje součásti podléhající korozi.**

Použití:

Možno použít ručně, na držáku č. 556020 nebo na vibrační brusce. **Střední / středně jemné:** univerzální použití k odstranění náletové rzi, lehkých nečistot, zbarvení; k přebroušování předbroušených nebo okartáčovaných povrchů, k odmaštění a očištění před nanesením nátěrů.

Obsah:

4 kolečka / balení.

Upozornění:

Odběr pouze po celých baleních, nelze jednotlivě! Informace k objednávce: 1 sada = 1 balení.

Technický popis

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Provedení | A fine |
| Srovnání zrnitosti | 240 - 280 |
| Barva | zelená |
| Stupeň jemnosti | střední |
| Struktura rouna | 220 |
| Obsah | 4 |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Šířka kladky | 115 mm |
| Délka role | 10 m |
| Atribut názvu produktu | 115 mm × 10 m |
| Druh produktu | Role brusného rouna Durable Flex |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 67 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Kámen | omezené použití | | |

| | |
|------------|-----------------|
| Laky | vhodný |
| Uni | vhodný |
| mokrý max. | omezené použití |
| suché | vhodný |

Příslušenství

Role brusného rouna Struktura rouna 220

556115 220