



Sada bitů s ovládacím nástrojem a nástrčnými hlavicemi 27dílná, Počet dílů: 27



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 676173 27 |
| GTIN | 4013288182180 |
| Třída artiklu | 63H |

Popis

Provedení:

Sestavené sady Kraftform Kompakt® pro praktické použití, složené z bitů a ovládacího nástroje **pro ruční a strojní použití**. Rukojeť šroubováku **Kraftform** s rychloupínačem pro bity 1/4 palců se stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: Po 1 ks č. 675310 vel. 1/25; 2/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: Po 1 ks č. 675320 vel. 1/25; 2/25

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnější šestihran: Po 1 ks č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro Torx®: Po 1 ks. č. 675340 vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Nástrčné hlavice 1/4 palce, pro vnější šestihran: Po 1 ks vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13

Adaptér: 1 ks 1/4 palcový vnitřní čtyřhran – 1/4 palcový upínač bitu

Držák šroubováků: 1 ks

Ráčna na bity 1/4 palce: 1 ks č. 676645

Ráčna, čtyřhran, 1/4 palce: 1 ks

Technický popis

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč |
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Phillips |

| | |
|------------------|----------------------------|
| Unášecí profil | Šroubovák Pozidriv |
| Unášecí profil | 6hranný šroubovák |
| Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® |
| Označení výrobce | KK Zyklus Mini 2 |
| Ovládací nástroj | 1 ráčna na bity 1/4 palce |
| Ovládací nástroj | Držák šroubováků |
| Ovládací nástroj | Ráčna 1/4 palce |
| Druh produktu | Bitový nástroj |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX25 | 675340 TX25 |
| Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm | 675310 2/25 |
| Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 6 mm | 675240 6 |
| Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm | 675320 1/25 |
| Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm | 675320 2/25 |
| Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX30 | 675340 TX30 |
| Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX15 | 675340 TX15 |
| Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX40 | 675340 TX40 |
| Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm | 675310 1/25 |
| Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX10 | 675340 TX10 |
| Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX20 | 675340 TX20 |
| Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 4 mm | 675240 4 |
| Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 5 mm | 675240 5 |
| Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 3 mm | 675240 3 |