



## Akumulátorová kompaktní pásová pila, Typ: M18CBS125



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	078205 M18CBS125
GTIN	4002395262779
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

**Kompaktní, výkonná akumulátorová pásová pila FUEL™ s bezkartáčovým motorem POWERSTATE™ pro mobilní řezání.**

- **Jednoduchá výměna pilového pásu bez použití náradí.**
- **Chod bez vibrací pro přesné řezy.**
- **Brzda motoru QUICKSTOP.**
- **Plynule regulovatelná rychlost pásu.**
- **Kapacita řezu 125×125 mm.**
- **Robustní kovová konstrukce, kovový hák.**
- **LED světlo**

#### Rozsah dodávky:

Včetně 1 nabíječky, 2×akumulátorů lithium-iontových, bimetalového pilového pásu, transportního kufříku.

#### Upozornění:

Vhodní náhradní akumulátory a příslušenství najdete pod č. 073816 a násl. a 073809 a násl.

Vhodné pilové pásy najdete pod č. 173480 a č. 173500.

Obal: Převážný kufřík

Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí: Milwaukee typ B 18 V

Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí: Milwaukee typ HB 18 V

napětí akumulátorů: 18 V

Kapacita akumulátoru: 5 A·h

Rychlost pásu: 0 - 116 m/min

Maximální hloubka řezu 90°: 125 mm

Pilový pás šířka: 13 mm  
 Pilový pás délka: 1140 mm

## Technický popis

Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální hloubka řezu 90°	125 mm
napětí akumulátorů	18 V
Pilový pás šířka	13 mm
Rychlost pásu	0 - 116 m/min
Označení výrobce	M18CBS125
Pilový pás délka	1140 mm
Hmotnost	7,3 kg
Kapacita akumulátoru	5 A·h
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	2
Obal	Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí	Milwaukee typ B 18 V
Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí	Milwaukee typ HB 18 V

## Příslušenství

Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru, napětí akumulátoru MB18 V	073816 MB18
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC
Pilový pás na kov 13×1138 Zubů na palec 6/10	173500 6/10
Pilový pás na kov 13×1138 Zubů na palec 8/12	173480 8/12
Pilový pás na kov 13×1138 Zubů na palec 10/14	173500 10/14
Pilový pás na kov 13×1138 Zubů na palec 8/12	173500 8/12