



Sada pro vestavbu ložisek v plastovém kufříku



Údaje o objednávce

Artikové číslo	884000
GTIN	2050001004338
Třída artiklu	86H

Popis

Provedení:

Lehká a přesto velmi robustní hliníková nárazecí pouzdra v kombinaci se 33 nárazuvzdornými nárazecími kroužky pro vnější ložisek od \varnothing 26 – 110 mm resp. vnitřní \varnothing od 10 – 50 mm. Palička bez zpětného rázu s nylonovými vložkami. Dodávka v plastovém kufříku.

Na první pohled:

- **Pro montáž ložisek na hřídel, do skříně nebo na hřídel a do skříně současně.**
- **Vnitřní a vnější průměr nárazecích kroužků je přesně přizpůsoben rozměrům valivých ložisek.**
- **Extrémně nárazuvzdorný materiál pro dlouhou životnost nárazecích kroužků a nárazecích pouzder.**
- **Nárazecí kroužky jsou nalisovány na nárazecí pouzdra, aby se nárazecí kroužky nemohly samovolně uvolnit.**
- **Vhodné také pro montáž hrdel, těsnění, řemenic atd.**
- **Vhodné pro 222 různých velikostí valivých ložisek.**
- **Nástroj simatool Fitting Tool FT-P je ideálním doplňkem pro práci s lisovacími a montážními silami do 5 tun.**
- **Rychlá, přesná a bezpečná montáž ložisek a těsnění.**
- **Nárazecí kroužky jsou jasně označeny pro rychlý a jednoduchý výběr.**
- **Všechny součásti skříně jsou dostupné jako náhradní díly.**
- **Valivá ložiska mají výrazně delší životnost díky správné montáži.**

- **Použitím speciálního adaptéru DC FT-P můžete použít C-kroužky nástroje simatool FT 33 i na lisech.**

Použití:

Rychlá, přesná a bezpečná vestavba (valivých) ložisek díky **rovnoměrnému přenosu síly** na ložiska. Vhodné také pro vestavbu pouzder, těsnících kroužků a řemenic.

Obsah:

3 narážecí pouzdra, Ø 25; 40; 60 mm.

1 sada narážecích kroužků vnitřní Ø 10 mm (vnější Ø 26; 30; 35 mm)

1 sada narážecích kroužků vnitřní Ø 12 mm (vnější Ø 28; 32; 37 mm)

1 sada narážecích kroužků vnitřní Ø 15 mm (vnější Ø 32; 35; 42 mm)

1 sada narážecích kroužků vnitřní Ø 17 mm (vnější Ø 35; 40; 47 mm)

1 sada narážecích kroužků vnitřní Ø 20 mm (vnější Ø 42; 47; 52 mm)

1 sada narážecích kroužků vnitřní Ø 25 mm (vnější Ø 47; 52; 62 mm)

1 sada narážecích kroužků vnitřní Ø 30 mm (vnější Ø 55; 62; 72 mm)

1 sada narážecích kroužků vnitřní Ø 35 mm (vnější Ø 62; 72; 80 mm)

1 sada narážecích kroužků vnitřní Ø 40 mm (vnější Ø 68; 80; 90 mm)

1 sada narážecích kroužků vnitřní Ø 45 mm (vnější Ø 75; 85; 100 mm)

1 sada narážecích kroužků vnitřní Ø 50 mm (vnější Ø 80; 90; 110 mm).

Náhradní díl:

Náhradní narážecí kroužky č. 884005.

Technický popis

Druh produktu

Narážecí pouzdro

Příslušenství

Náhradní narážecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø A10/26 mm	884005 A10/26
Náhradní narážecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø A10/30 mm	884005 A10/30
Náhradní narážecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø A10/35 mm	884005 A10/35
Náhradní narážecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø A12/28 mm	884005 A12/28
Náhradní narážecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø A12/32 mm	884005 A12/32
Náhradní narážecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø A12/37 mm	884005 A12/37
Náhradní narážecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø A15/32 mm	884005 A15/32
Náhradní narážecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø A15/35 mm	884005 A15/35
Náhradní narážecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø A15/42 mm	884005 A15/42

Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø A17/35 mm	884005 A17/35
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø A17/40 mm	884005 A17/40
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø A17/47 mm	884005 A17/47
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø B20/42 mm	884005 B20/42
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø B20/47 mm	884005 B20/47
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø B20/52 mm	884005 B20/52
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø B25/47 mm	884005 B25/47
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø B25/52 mm	884005 B25/52
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø B25/62 mm	884005 B25/62
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø B30/55 mm	884005 B30/55
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø B30/62 mm	884005 B30/62
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø B30/72 mm	884005 B30/72
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø C35/62 mm	884005 C35/62
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø C35/72 mm	884005 C35/72
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø C35/80 mm	884005 C35/80
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø C40/68 mm	884005 C40/68
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø C40/80 mm	884005 C40/80
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø C40/90 mm	884005 C40/90
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø C45/75 mm	884005 C45/75
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø C45/85 mm	884005 C45/85
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø C45/100 mm	884005 C45/100
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø C50/80 mm	884005 C50/80
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø C50/90 mm	884005 C50/90
Náhradní nářezecí kroužek Vnitřní Ø / vnější Ø C50/110 mm	884005 C50/110