

Garant**Vozík na materiál, Výška: 1700mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	918590 1700
GTIN	4062406057251
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Rám a nástavba ze 4hranné ocelové trubky s ocelovým plechovým dnem. Zavěšovací drážky na přední a zadní straně (rastr 50 mm) pro uchycení polic, multifunkční lišty, atd. ve velikosti 1 000 mm. **Závitová pouzdra** na vnitřní straně rámu pro montáž děrovaného plechu. 4 řídicí kolečka (2 s brzdou, Ø 125 mm) s polyuretanovým povlakem nezanechávajícím stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách a velké madlo s opláštěním Haptoprene® zajišťují bezpečnou manipulaci.

Použití:

Možnost osazení odkládacími policemi, lištami na boxy, držáky na výkresy, lištou Multifix, traverzou a děrovanými stěnami vel. 1000.

Lakování:

Světle šedá RAL7035 **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Hmotnost	35 kg
Šířka	1100 mm
Výška	1700 mm

Šířka bez rukojetí	1000 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Závěsný rastr	50 mm
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Užitná výška	1370 mm
Ø koleček	125 mm
Materiál koleček	polyuretanová vrstva nezanechávající stopy
Hloubka	700 mm
Maximální nosnost	200 kg
Užitná šířka	920 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vozík na materiál

Příslušenství

Multifix Vhodné pro typ 1000	928201 1000
Děrovaná stěnadvoustranná Vhodné pro typ 1000	928071 1000
Odkládací police s ocelovým ramenem Vhodné pro typ 1000	928145 1000
Traverza vhodné pro užitnou šířku 920 mm	918603 920
Okénko Vhodné pro typ 1000	928091 1000
Madlo Barva BLACK	920135 BLACK
Madlo Barva BLUE	920135 BLUE
Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1000/AA1	928230 1000/AA1
	928131 1000

Odkládací police z ocelového plechuhloubka 300 mm
Vhodné pro typ 1000

Odkládací police z ocelového plechuhloubka 200 mm
Vhodné pro typ 1000

928130 1000

Děrovaná stěna jednostranná Vhodné pro typ 1000

928070 1000

Držák na výkresy s organizačními magnety Vhodné pro typ 1000

928211 1000

Přídavný hák Užité délka 75 mm

918604 75

Otevřené skladovací boxy Multifix Délka v mm / typ 1000/
AB1

928230 1000/AB1

Přídavný hák Užité délka 150 mm

918604 150

Odkládací police, hloubka 610 mm vhodné pro užitnou
šířku 920 mm

918592 920

Průzor Vhodné pro typ 1000

928090 1000