


Garant GRIDLINE

**Zásuvka, 200 kg, 36×20G, Výška čela zásuvky: 200mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 930745 200    |
| GTIN           | 4062406064235 |
| Třída artiklu  | 9GK           |

**Popis****Provedení:**

**Zásuvky se 100% výsuvem** s vysouvací mechanikou. Hliníková úchytka s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky.

Otvory pro umístění drážkových dělicích lišt v rastru 25 mm (od zásuvek s výškou čela 75 mm).

Nosnost 200 kg.

**Vhodné pro:**

Plášť skříně na náradí 40×24G č. 930735.

**Rozsah dodávky:**

Zásuvka kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

**Lakování:**

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Hmotnost                        | 20 kg  |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den | 200 kg |
| Výška čela                      | 200 mm |
| Užitná výška                    | 175 mm |
| Užitná plocha zásuvek v G       | 36×20  |
| Užitná hloubka v G              | 20     |
| Užitná šířka v G                | 36     |

|   |   |
|---|---|
| Oblast použití                            | Skříň na nářadí   |
| Užitná šířka                              | 900 mm  |
| Užitná hloubka                            | 500 mm  |
| S otvíráním jednotlivých zásuvek          | ne  |
| Tloušťka materiálu                        | 1,2 mm  |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)       | 100 %   |
| Volba barev                               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 36×20G  |
| Druh produktu                             | Zásuvka   |

## Příslušenství

|  |           |
|--|-----------|
| Sada popisovacích proužků10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36   | 951030 36 |
| Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10                             | 951025 10 |
| Kryt z PVC pro sadu úchytek10dílná Zásuvky užitečná šířka v G 36 | 951032 36 |