

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940003 800
GTIN	4062406067069
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 20×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

**Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Užitná výška	645 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Hloubka	500 mm
Počet polic	1
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hmotnost	32 kg
ComfortClose	ne
Šířka	500 mm
Výška	800 mm
Polohování rukojeti	nahore
Hloubka v G	20
Šířka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm	940640 75
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20	940560 20
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 20X20	951980 20X20
	940640 150

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm

940640 125

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm

940501 750/800

Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F

940559 F

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 200 mm

940640 200

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 300 mm

940640 300

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20

940552 20

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm

940640 100

Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 20X20

951985 20X20