

Garant GRIDLINE

**Skříňový nástavec s celoplech. křídlovými dveřmi, Výška: 750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940011 750
GTIN	4062406067120
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 20×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

**Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hmotnost	28 kg
ComfortClose	ne

Užitná výška	595 mm
Polohování rukojeti	dole
Hloubka	500 mm
Šířka	500 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Počet polic	1
Výška	750 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka v G	20
Hloubka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20	940560 20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 300 mm	940640 300
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm	940640 150

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm	940640 75
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20	940552 20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm	940640 125
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm	940640 100
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 200 mm	940640 200
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky pro výšku skříně 750/800 mm	940501 750/800
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20