

Garant GRIDLINE

Skříňový nástavec s celoplech. křídlovými dveřmi, Výška: 500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940011 500
GTIN	4062406067113
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 20×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Užitná výška	345 mm

Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Šířka	500 mm
Hloubka	500 mm
Hmotnost	20 kg
Polohování rukojeti	dole
Počet polic	1
ComfortClose	ne
Výška	500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka v G	20
Šířka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm	940640 150
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20	940552 20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm	940640 100
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20
	940640 125

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška
čela zásuvky 125 mm

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška
čela zásuvky 200 mm

940640 200

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška
čela zásuvky 300 mm

940640 300

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20

940560 20

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška
čela zásuvky 75 mm

940640 75

Sada držáků polic pro skříně GridLine 20 dílná Typ F

940559 F