

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplech. křídlovými dveřmi, Výška: 1250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940081 1250
GTIN	4062406068042
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 40x20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
--	--------

Hloubka	500 mm
Počet polic	2
ComfortClose	ne
Užitná výška	1095 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	1000 mm
Hmotnost	65 kg
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Polohování rukojeti	nahore
Výška	1250 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	40
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 40X20	951980 40X20
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 1250 mm	940501 1250
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940511 1000/1250

Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 40	958146 40
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 40X20	951985 40X20
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F