

BROCKHAUS | HEUER

Paralelní svěrák „Heuer-Compact“ s rychlým přestavením, Šířka čelistí: 120mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	967460 120
GTIN	2050002047846
Třída artiklu	93Q

Popis

Provedení:

Malá hmotnost z oceli s kompaktními rozměry, **celý kovaný z oceli. Otvírající se směrem dopředu.**

S integrovanými čelistmi pro upínání trubek pod normálními čelistmi.

Nové **rychlónastavení upínací délky** od 0 do 130 mm jednoduchým otáčením obrobku a rychlým vysunutím přední čelisti.

Přídavná indikace šířky rozevření u obrobku s centimetrovou stupnicí zjednodušuje přednastavení.

Vsazené upínací čelisti, povrchově kalené a pozinkované. Upínací síla 10 kN.

Jedna strana **ryhovaná**, jedna strana **hladká**. Otočný a výměnný.

Text upoutávky:

Odblokování otočením.

Rychlé nastavení rozsahu upínání.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Zvláštní příslušenství:

Vhodná otočná deska č. 967390 **vel. 100**. Náhradní čelisti č. 967405 vel. 120. Upínací třmen č. 967400 vel. 100.

Technický popis

Rozsah upnutí	130 mm
---------------	--------

Rychlonastavování upínacích rozměrů	ano
Materiál	ocel, kovaná
Hmotnost	4,5 kg
Hloubka upnutí	65 mm
Směr otevírání	otevírání směrem dopředu
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším Ø	15 - 50 mm
Šířka čelistí	120 mm
Řada	Heuer Compact
Vyměnitelné čelisti	ano
Druh produktu	Paralelní svěrák

Příslušenství

Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, prizmatické Šířka čelistí 120 mm	967723 120
Jednotlivá otočná deska Vhodné pro svěrák vel. 100	967390 100
Pár magnetických svěrákových čelistíhliníkové, profilované Šířka čelistí 120 mm	967722 120
Podložka pod svěrák	967330
Podložka pod svěrák, bambus Velikost 300X250	967328 300X250
Jednotlivý upínací třmen Pro svěrák „Heuer-Front“ vel. 100	967400 100
Pár svěrákových čelistí z lehkého kovu s pružinovými svěrkami Šířka čelistí 120 mm	967711 120
Pár magnetických svěrákových čelistíAl / kompoz. plochy, hladké Šířka čelistí 120 mm	967724 120
Pár náhradních čelistí se šrouby pro „Heuer Front“ Šířka čelistí 120 mm	967405 120