

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s Rolety, Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940089 1000
GTIN	4062406068479
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 40x20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

**Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Rolety z eloxovaných hliníkových profilů, nelze barevně konfigurovat.

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Čelní strana skříně	Rolety
Výška	1000 mm

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška	845 mm
Počet polic	2
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Šířka	1000 mm
Hmotnost	56 kg
Hloubka	500 mm
Polohování rukojeti	dole
ComfortClose	ne
Šířka v G	40
Hloubka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 40X20	951980 40X20
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940652 125
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940652 75
	940652 200

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm

Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 40X20	951985 40X20
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F
Posuvná úchytka pro šatní skříně bez zásuvné vložky	914221
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940652 300
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940652 150
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940652 100
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40