

Garant GRIDLINE

Základní skříň se zásuvkou, Rolety, 36×14G, Výška: 2000mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	940109 2000
GTIN	4062406068783
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

zásuvky, čelní výška 125 mm.

Osazená skříň v 40×20G, se zásuvkami 36×14G.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a zásuvek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvky světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Rolety z eloxovaných hliníkových profilů, nelze barevně konfigurovat.

Dveře a přední strany zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Technický list

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet polic	3
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Počet zásuvek	3
Čelní strana skříně	Rolety
Hmotnost	115 kg
ComfortClose	ne
Užitná výška	1845 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Šířka	1000 mm
Polohování rukojeti	dole
Výška	2000 mm
Hloubka	500 mm
Hloubka v G	20
Užitná hloubka zásuvek	350 mm
Šířka v G	40
Užitná hloubka zásuvek v G	14
Užitná šířka zásuvky v G	36
Užitná šířka zásuvek	900 mm
Užitná plocha zásuvek v G	36×14
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	36×14G

Konstrukce skříně

Základní skříň

Druh produktu

Skříň s policemi

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/940109-2000>