

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 800mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940123 800
GTIN	4062406068912
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 50×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Nivelační podstavec u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výška	800 mm
Šířka	1250 mm
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Polohování rukojeti	nahoře

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Počet polic	1
Hmotnost	73 kg
Užitná výška	645 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
ComfortClose	ne
Hloubka	500 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	50
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 50X20	951985 50X20
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sKřídlová dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 750/800 mm	940512 750/800
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sKřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 750/800 mm	940510 750/800
Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 50	958146 50
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 50X20	951980 50X20