

Garant GRIDLINE

Základní skříň s celoplechovými posuvnými dveřmi, Výška: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940125 1500
GTIN	4062406069025
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 50×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka v G	50
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Čelní strana skříně	Celoplechová posuvná dvířka
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Počet polic	3
Hloubka v G	20
Polohování rukojeti	nahore
Užitná výška	1345 mm
Hloubka	500 mm
Výška	1500 mm
Hmotnost	120 kg
Šířka	1250 mm
ComfortClose	ne
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 20G, Výška 150 mm Šířka pláště v G 50	958146 50
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 1500 mm	940513 1500
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50
Odkládací deska z vrstveného dřeva Rozměry v G 50X20	951985 50X20
Odkládací deska z bambusu Rozměry v G 50X20	951980 50X20