

Garant GRIDLINE

**Skříňový nástavec s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 750mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940131 750
GTIN	4062406069124
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 50×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

**Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Posuvná úchytka u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Polohování rukojeti	dole
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka

Výška	750 mm
Užitná výška	595 mm
Šířka	1250 mm
ComfortClose	ne
Hmotnost	70 kg
Hloubka	500 mm
Počet polic	1
Šířka v G	50
Hloubka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sKřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 750/800 mm	940510 750/800
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sKřídlová dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 750/800 mm	940512 750/800
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50

940550 50