

Garant GRIDLINE

Skříňový nástavec s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940137 1000
GTIN	4062406069223
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 50×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná výška	845 mm
Hloubka v G	20
Polohování rukojeti	dole

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hmotnost	89 kg
Výška	1000 mm
ComfortClose	ne
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Šířka v G	50
Počet polic	2
Hloubka	500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	1250 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 50G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940513 1000/1250
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 50	940560 50
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 50	940552 50
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940550 50
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 50	940590 50

