


Garant GRIDLINE

Skříňový nástavec s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940217 500
GTIN	4062406070182
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 80×20G. Uchycení polic v rastru 25 mm. Posuvné dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Aretace posuvných dveří v koncových polohách (otevřeno/zavřeno). **Nivelační podstavec** u základních skříní se 8 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině dveří.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hmotnost	70 kg
Užitná výška	363 mm
Šířka v G	80
ComfortClose	ne
Polohování rukojeti	dole
Výška	500 mm

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet polic	2
Hloubka	500 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Šířka	2000 mm
Hloubka v G	20
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940652 100
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940652 300
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940652 125
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940652 75
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40

Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940652 200
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky,Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940652 150
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40