

Garant GRIDLINE

**Základní skříň s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 900mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940801 900
GTIN	4062406070410
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Neosazená skříň v 20×20G. Vhodné zásuvky: 16×16G (je třeba objednat zvlášť)  
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.  
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Užitná výška	745 mm
Výška	900 mm
Hmotnost	30 kg
ComfortClose	ne

Hloubka v G	20
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	500 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Polohování rukojeti	nahore
Šířka v G	20
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Šířka	500 mm
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

## Příslušenství

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 100 mm	940640 100
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 150 mm	940640 150
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 200 mm	940640 200
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 20	940560 20

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 300 mm	940640 300
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 20	940552 20
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 20	940550 20
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 75 mm	940640 75
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 20G Výška čela zásuvky 125 mm	940640 125