

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 1250mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940823 1250
GTIN	4062406070625
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 30×20G. Vhodné zásuvky: 26×16G (je třeba objednat zvlášť)
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka v G	20
Šířka v G	30
Užitná výška	1095 mm
Hloubka	500 mm

Polohování rukojeti	nahoře
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Konstrukce skříně	Základní skříň
Výška	1250 mm
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
ComfortClose	ne
Šířka	750 mm
Hmotnost	49 kg
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 1250 mm	940501 1250
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940641 200
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940641 75

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940641 100
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940641 150
Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940641 300
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940641 125