

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 900mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940841 900
GTIN	4062406070670
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 40×20G. Vhodné zásuvky: 36×16G (je třeba objednat zvlášť)
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	500 mm
ComfortClose	ne
Užitná výška	745 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Hloubka v G	20
Konstrukce skříně	Základní skříň
Šířka v G	40
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Výška	900 mm
Hmotnost	46 kg
Polohování rukojeti	nahore
Šířka	1000 mm
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940642 300
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 900 mm	940511 900
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940642 150
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	940642 75
Police200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940642 200
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940642 125
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi,Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940642 100
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11