

Garant GRIDLINE

Základní skříň s křídlovými dveřmi s průzorem, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940843 2000
GTIN	4062406070786
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 40×20G. Vhodné zásuvky: 36×16G (je třeba objednat zvlášť)
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka v G	20
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Výška	2000 mm
Užitná výška	1845 mm

Hmotnost	81 kg
ComfortClose	ne
Hloubka	500 mm
Šířka v G	40
Polohování rukojeti	uprostřed
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Šířka	1000 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	940642 200
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	940642 150
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	940642 300
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 2000 mm	940511 2000
Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	940642 100
	940642 75

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940550 40
---	-----------

Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 40	940552 40
--	-----------

Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 40	940560 40
---	-----------

Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 40	940590 40
--	-----------

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
---------------------------------------	-------------

Zásuvka pro skříně s křídlovými dveřmi, Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	940642 125
---	------------

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm	940501 2000
--	-------------