

Garant GRIDLINE

Základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	940887 1000
GTIN	4062406071240
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 60×20G. Vhodné zásuvky: 26×14G (je třeba objednat zvlášť). Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Nivelační podstavec s nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříním GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Polohování rukojeti	nahore
Šířka	1500 mm
Výška	1000 mm
Čelní strana skříně	Posuvná dvířka s průzorem
Hloubka v G	20
Užitná výška	845 mm
ComfortClose	ne

Hloubka	500 mm
Šířka v G	60
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Konstrukce skříně	Základní skříň
Hmotnost	81 kg
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Skříň s policemi

Příslušenství

Police Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940550 30
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	940651 300
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	940651 125
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	940651 75
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	940651 150
Šikmá police pro šířku skříní / oddílů v G 30	940560 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	940651 200

Police 200 kg Pro šířku skříní / oddílů v G 30	940590 30
Zásuvka pro skříně s posuvnými dvířky, Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	940651 100
Police drážkovaná pro šířku skříní / oddílů v G 30	940552 30