

Garant GRIDLINE

Velkoprostorová základní skříň s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	941001 1000
GTIN	4062406071424
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 30×28G.

Uchytení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Rukojeť u základní skříňe v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříňkám GridLine viz č. 942530 – 942583 a skupina 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Polohování rukojeti	nahore

ComfortClose	ne
Užitná výška	845 mm
Šířka	750 mm
Hloubka	700 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka v G	30
Hmotnost	70 kg
Výška	1000 mm
Hloubka v G	28
Počet polic	1
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Příslušenství

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Šikmá police proeForm pro šířku skříně / oddílu v G 30	942550 30
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	942570 300
Mobilní jednotka sada příslušenství Vhodné pro hloubku pláště v G 28	958480 28

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	942570 150
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	942570 200
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	942570 75
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sKřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Madlo Typ 1	958490 1
Police s nosíky100 kg Pro šířku skříně / oddílu v G 30	942530 30
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	942570 100
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	942570 125