

Garant GRIDLINE

Velkoprostorová základní skříň s křídlovými celoplechovými dveřmi, Výška: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	941001 2000
GTIN	4062406071431
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 30×28G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Rukojeť u základní skříňe v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříňkám GridLine viz č. 942530 – 942583 a skupina 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka v G	30
Počet polic	4

Šířka	750 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hloubka	700 mm
Hmotnost	128 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Hloubka v G	28
Užitná výška	1845 mm
ComfortClose	ne
Výška	2000 mm
Polohování rukojeti	uprostřed
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Příslušenství

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	942570 125
Šikmá police proeForm pro šířku skříně / oddílu v G 30	942550 30
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	942570 75
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	942570 200

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	942570 300
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm	940501 2000
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 2000 mm	940510 2000
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	942570 100
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	942570 150
Police s nosíky100 kg Pro šířku skříně / oddílu v G 30	942530 30
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11