

Garant GRIDLINE

**Velkoprostorový skříňový nástavec s křídlovými celoplechovými dveřmi,  
Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	941011 1000
GTIN	4062406071462
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 30×28G.

Uchytení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříňkám GridLine viz č. 942530 – 942583 a skupina 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Hloubka	700 mm
Počet polic	1

Polohování rukojeti	dole
Výška	1000 mm
Hloubka v G	28
Užitná výška	845 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	750 mm
ComfortClose	ne
Šířka v G	30
Hmotnost	70 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

## Příslušenství

Šikmá police proeForm pro šířku skříně / oddílu v G 30	942550 30
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	942570 75
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	942570 300
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000

Police s nosníky 100 kg Pro šířku skříně / oddílu v G 30	942530 30
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	942570 100
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	942570 150
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	942570 125
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	942570 200
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s křídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11