

Garant GRIDLINE

**Velkoprostorový skříňový nástavec s křídlovými celoplechovými dveřmi,
Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	941031 1000
GTIN	4062406071523
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 40×28G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Rukojeť u základní skříňe v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříňkám GridLine viz č. 942530 – 942583 a skupina 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

ComfortClose	ne
Užitná výška	845 mm

Polohování rukojeti	dole
Šířka v G	40
Zamykáací elektronický systém – přestavitelný	ano
Počet polic	1
Šířka	1000 mm
Hloubka v G	28
Hloubka	700 mm
Výška	1000 mm
Hmotnost	81 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Příslušenství

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	942573 200
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	942573 75
Šikmá police proeForm pro šířku skříně / oddílu v G 40	942550 40
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	942573 100

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Police s nosíky 100 kg Pro šířku skříně / oddílu v G 40	942530 40
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	942573 300
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	942573 125
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	942573 150
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940511 1000/1250