

Garant GRIDLINE

Velkoprostorová základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	941047 1000
GTIN	4062406071561
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 60×28G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Rukojeť u základní skříňe v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříňkám GridLine viz č. 942530 – 942583 a skupina 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	700 mm
Hmotnost	135 kg
Výška	1000 mm
Šířka	1500 mm

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Užitná výška	863 mm
ComfortClose	ne
Polohování rukojeti	nahore
Šířka v G	60
Počet polic	2
Hloubka v G	28
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Příslušenství

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Police s nosíky100 kg Pro šířku skříně / oddílu v G 30	942530 30
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	942580 125
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	942580 300
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	942580 100
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	942580 75

Šikmá police proeForm pro šířku skříně / oddílu v G 30	942550 30
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	942580 200
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	942580 150