

Garant GRIDLINE

**Velkoprostorový skříňový nástavec s celoplechovými posuvnými dveřmi,
Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	941055 1000
GTIN	4062406071585
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Osazená skříň v 60×28G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Rukojeť u základní skříňe v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříňkám GridLine viz č. 942530 – 942583 a skupina 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka v G	60
ComfortClose	ne
Výška	1000 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	1500 mm
Hloubka v G	28
Polohování rukojeti	dole
Počet polic	2
Hloubka	700 mm
Hmotnost	135 kg
Užitná výška	863 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Skříňový nástavec
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Příslušenství

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine sPosuvná dvířka, šířka 60G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	942580 100
Sada držáků polic pro skříně GridLine20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	942580 300
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	942580 75
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	942580 125
Police s nosníky100 kg Pro šířku skříně / oddílu v G 30	942530 30

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	942580 200
Šikmá police proeForm pro šířku skříně / oddílu v G 30	942550 30
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	942580 150
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21