

Garant GRIDLINE

**Velkoprostorová základní skříň s posuvnými dveřmi s průzorem, Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	941067 1000
GTIN	4062406071622
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Osazená skříň v 80×28G.

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Rukojeť u základní skříňe v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně polic.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříňkám GridLine viz č. 942530 – 942583 a skupina 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

**Technický popis**

Výška	1000 mm
Polohování rukojeti	nahoře
Užitná výška	863 mm
ComfortClose	ne
Hmotnost	160 kg

Hloubka v G	28
Počet polic	2
Šířka v G	80
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Šířka	2000 mm
Hloubka	700 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

## Příslušenství

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	942583 300
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s Posuvná dvířka, šířka 80G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940515 1000/1250
Police s nosíky 100 kg Pro šířku skříně / oddílu v G 40	942530 40
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	942583 150
Šikmá police proeForm pro šířku skříně / oddílu v G 40	942550 40
Krytka zámku pro GridLine Typ GP21	914227 GP21
Sada držáků polic pro skříně GridLine 20dílná Typ F	940559 F
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s posuvnými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	942583 200

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží  
s posuvnými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm

942583 100

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží  
s posuvnými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm

942583 75

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží  
s posuvnými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm

942583 125