

Garant GRIDLINE

**Velkoprostorová skříň / skříň na těžké zboží s celoplechová křídlová dvířka,
Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942701 1000
GTIN	4062406072605
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 30×28G. Vhodné zásuvky: 26×24G (je třeba objednat zvlášť).

Uchytení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním a skříním na těžké zboží GridLine viz č. 942530 – 942610 a skupina 95.

Použití jako skříň na těžké zboží je možné pouze v kombinaci s policí pro vysoké zatížení č. 942610.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Šířka	750 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano

Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Hloubka	700 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Šířka v G	30
ComfortClose	ne
Hmotnost	62 kg
Hloubka v G	28
Výška	1000 mm
Užitná výška	845 mm
Polohování rukojeti	nahore
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s křídlová dvířka, šířka 30G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 200 mm	942570 200
Police s nosíky 100 kg Pro šířku skříně / oddílu v G 30	942530 30
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 30G Výška čela zásuvky 100 mm	942570 100

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 75 mm	942570 75
Mobilníjednotka sada příslušenství Vhodné pro hloubku pláště v G 28	958480 28
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 300 mm	942570 300
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 150 mm	942570 150
Šikmá police proeForm pro šířku skříně / oddílu v G 30	942550 30
Madlo Typ 1	958490 1
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 30G Výška čela zásuvky 125 mm	942570 125