

Garant GRIDLINE

**Velkoprostorová skříň / skříň na těžké zboží s Křídlová dvířka s průzorem,
Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942723 1000
GTIN	4062406072667
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 40×28G. Vhodné zásuvky: 36×24G (je třeba objednat zvlášť).

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním a skříním na těžké zboží GridLine viz č. 942530 – 942610 a skupina 95.

Použití jako skříň na těžké zboží je možné pouze v kombinaci s policí pro vysoké zatížení č. 942610.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	700 mm
Šířka	1000 mm

Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Polohování rukojeti	nahore
ComfortClose	ne
Šířka v G	40
Hmotnost	70 kg
Výška	1000 mm
Užitná výška	845 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Hloubka v G	28
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Příslušenství

Mobilní jednotka sada příslušenství Vhodné pro hloubku pláště v G 28	958480 28
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm	940501 900/1000
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	942573 125
Madlo Typ 1	958490 1

Police s nosíky 100 kg Pro šířku skříně / oddílu v G 40	942530 40
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm	942573 200
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	942573 100
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	942573 75
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm	942573 150
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm	942573 300
Šikmá police proeForm pro šířku skříně / oddílu v G 40	942550 40
Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine s křídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 1000/1250 mm	940511 1000/1250