

Garant GRIDLINE

**Velkoprostorová skříň / skříň na těžké zboží s celoplechová křídlová dvířka,
Výška: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942721 1000
GTIN	4062406072643
Třída artiklu	9GI

Popis**Provedení:**

Neosazená skříň v 40×28G. Vhodné zásuvky: 36×24G (je třeba objednat zvlášť).

Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou rukojetí Haptoprene® s cylindrickým zámkem.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním a skříním na těžké zboží GridLine viz č. 942530 – 942610 a skupina 95.

Použití jako skříň na těžké zboží je možné pouze v kombinaci s policí pro vysoké zatížení č. 942610.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Polohování rukojeti	nahoře
Hloubka	700 mm

Šířka	1000 mm
Konstrukce skříně	Základní skříň
Šířka v G	40
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Hmotnost	70 kg
Užitná výška	845 mm
Výška	1000 mm
Hloubka v G	28
ComfortClose	ne
Provedení	pro individuální osazení
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1600
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Velkoprostorová skříň

Příslušenství

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 100 mm	942573 100
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 125 mm	942573 125
Šikmá police proeForm pro šířku skříně / oddílu v G 40	942550 40
Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmi Šířka 40G Výška čela zásuvky 75 mm	942573 75
	942573 300

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 40G Výška čela zásuvky 300 mm

Police s nosíky100 kg Pro šířku skříně / oddílu v G 40

942530 40

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 40G Výška čela zásuvky 150 mm

942573 150

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine skřídlovými dvířky pro výšku skříně 900/1000 mm

940501 900/1000

Sada osvětlení Extended pro skříně GridLine skřídlová dvířka, šířka 40G pro výšku skříně 1000/1250 mm

940511 1000/1250

Mobilníjednotka sada příslušenství Vhodné pro hloubku pláště v G 28

958480 28

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11

Madlo Typ 1

958490 1

Zásuvka pro velkoprostorové skříně a skříně na těžké zboží s křídlovými dveřmiŠířka 40G Výška čela zásuvky 200 mm

942573 200