

Základní regál se širokým rozpětím, Hloubka 500 mm, Výška / šířka police: 3000/1500mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	990710 3000/1500
GTIN	4004514215154
Třída artiklu	96P

Popis

Provedení:

Pozinkovaný rám s T-profilem. S pozinkovanými ocelovými policemi MULTI^{plus} 250. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Jednoduchá instalace traverz umožňuje rychlé sestavení. Maximální **zatížení police**: 400 kg. **Zatížení pole**: při výšce 2000 mm 1200 kg, při 2500 mm 1600 kg, při 3000 mm 2000 kg.

Popis:

Montážní rozměry:

Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm

Přídavný regál: jmenovitá délka + 6 mm

Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm

Výška nosníků: 65 mm

Použití:

Skladování neskladných a velkoobjemových druhů zboží. Krátké cesty pro kompletaci díky oboustrannému využití.

Upozornění:

- **V závislosti na šířce zásuvky se police používají segmentovaně. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.**
- **Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky. Vhodné upevnění do podlahy č. 990854.**

- Regály se širokým rozpětím WS 2000 jsou kompatibilní s policovými regály č. 990500 – 990554, ke kterým se dodávají další rozměry a komponenty. Rádi Vám představíme další možnosti. V případě zájmu nás kontaktujte.
- Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.
- Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Šířka montážního rozměru základního regálu	1560 mm
Nástavba regálu	Základní regál
Výška	3000 mm
Materiál úložné úrovně	Ocelový plech, pozinkovaný
Zákaznická montáž	ano
Šířka	1560 mm
Police šířka	1500 mm
Hloubka polic	500 mm
Počet skladovacích úrovní	5
Hloubka	537 mm
Hloubka regálu	500 mm
Šířka regálu	1500 mm
Výška regálů	3000 mm
Zatížení police	400 kg
Maximální zatížení pole	1800 kg
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	400 kg
Tloušťka police	40 mm
Výška nosníku	65 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Provedení montáže	Zásuvný regál
Materiál	pozinkovaný
Atribut názvu produktu	Hloubka 500 mm

Druh produktu

Regál s velkým rozpětím

PříslušenstvíÚložná úroveň z ocelového plechu, pozinkovaná Hloubka
500 mm

990790 500

Upínací patka

990852