

Garant GRIDLINE

Počítačový terminál, Typ: DK**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	948111 DK
GTIN	4062406073718
Třída artiklu	9GS

Popis**Provedení:**

Skříň na monitor s ventilátorem pro CRT monitory do 19 palců. Křídlová dvířka s polykarbonátovým průzorem, zamykatelná.

Zásuvka na klávesnici zapadne do koncové polohy. 3násobně nastavitelná výška v rastru 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), uzamykatelná, s bambusovou opěrkou pro zápěstí a odlehčením tahu.

Skříň na počítač s ventilátorem, 1 výškově přestavitelnou pozinkovanou policí a kabelovými průchody pro čisté pokládání kabelů. Všechny zámky mají shodný klíč.

Funkce:

IP41: Je dána ochrana proti svisle dopadající vodě a proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka a čelo zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Počítačové pracoviště je kompatibilní se skříněmi GridLine hloubka 20G č. 940001 – 940217, 940801 – 940907 a lze je s nimi libovolně kombinovat.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Užitná hloubka skříně na monitor	458 mm
Hloubka	500 mm
Výška okénka	532 mm
Hloubka v G	20
Výška	2000 mm
Hmotnost	77 kg
Šířka	750 mm
Užitná výška skříně na počítač	845 mm
Užitná šířka skříně na monitor	690 mm
Užitná hloubka skříně na počítač	470 mm
Šířka okénka	552 mm
Užitná šířka skříně na počítač	700 mm
Šířka v G	30
Užitná výška skříně na monitor	570 mm
Maximální úhlopříčka obrazovky	19 palec
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	100 kg
Ochranná třída IP	IP 41
Zdroj energie	Síťový provoz
Vypínač	ano
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	K
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Počítačové pracoviště

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11

Posuvná úchytka pro šatní skříň bez zásuvné vložky

914221