



Topnøglesortiment 1/4"-firkant 22 dele, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630266 6
GTIN	4018754261499
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 – M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M8.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 13 stk. nr. 631000 str. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Skruetrækkerbits, sekskant: 4 stk. nr. 631700 str. 3; 4; 5; 6

T-greb: 1 stk. nr. 633000 str. 116

Greb: 1 stk. nr. 632800 str. 150

Forlænger: 1 stk. nr. 632400 str. 150

Kardanled: 1 stk. nr. 633500 str. 1/4

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632000 str. 1/4

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 57 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 3,5-13 mm

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-6 mm

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-6 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	3,5-13 mm
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Drivprofil	Unbrakonøgle
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	227 mm
Bredde	131 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 11 mm	631000 11
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 6 mm	631000 6
6-kantet skruebit 1/4 tomme lang sekskant 3 mm	631700 3
6-kantet skruebit 1/4 tomme lang sekskant 4 mm	631700 4
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 13 mm	631000 13
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4,5 mm	631000 4,5
6-kantet skruebit 1/4 tomme lang sekskant 6 mm	631700 6
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 9 mm	631000 9
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 10 mm	631000 10
Kardanled, 1/4 tomme Type	633500
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5,5 mm	631000 5,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 12 mm	631000 12
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 4 mm	631000 4
Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme Type	632000
Bitsholder, 1/4 tomme Hel længde mm	632800

T-greb, 1/4 tomme Hel længde mm	633000
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 3,5 mm	631000 3,5
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 5 mm	631000 5
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632400 150
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 8 mm	631000 8
6-kantet hoved, 1/4 tomme Nøglestørrelse 7 mm	631000 7
6-kantet skruebit 1/4 tomme lang sekskant 5 mm	631700 5