

Garant GRIDLINE

Filebænk, låge i venstre side, 4 skuffer i højre side, lang skuffe, Bambusplade, 20x20G, Pladelængde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	921131 1500
GTIN	4062406083113
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.

Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, **pulverbelagt**. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.

Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg.

Med lang skuffe til opbevaring af store værktøjer.

Bestykning:

Lågehøjde (venstre) mm: 425

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 100, 150

Skuffefronthøjde, lang skuffe, mm: 125

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine-enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

Skuffekorpus kan ikke konfigureres. Det er altid lysegråt RAL 7035.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytte flade i G	20×20
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Serie	Ready-to-go
Skuffer, nytte bredde	500 mm
Skuffer, nytte bredde i G	20
Understelsbredde	1300 mm
Højde	950 mm
Understelsdybde	700 mm
Lang skuffe, nytte dybde	500 mm
Vægt	151,2 kg
Lang skuffe, nytte bredde	1100 mm
Skuffekabinet, nytte højde	425 mm
Antal skuffer	4
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnavnsegenskab	20x20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10	953521 10
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 20X20	951910 20X20
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/4	950320 150/4
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/2	950320 75/2
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/5	950320 150/5
Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003	950050 003
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/2	950320 100/2
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/3	950320 100/3
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/2	950300 75/2
Filesortiment Antal værktøjer 6	952253 6
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 37	953828 37
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/3	950320 75/3
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 20X20	951885 20X20
Topnøglesortiment 1/2 tomme Antal værktøjer 32	953821 32
Værkstedssortiment Antal værktøjer 22	955071 22
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/3	950300 75/3
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/1	950300 75/1
Underlag i blød pvc, transparent Bredde 1500 mm	951951 1500
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/1	950320 100/1

Ringgaffelnøglesæt Antal værktøjer 20	952505 20
Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 39	953833 39
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/1	950320 75/1
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Måtte til skuffer Mål i G 20X20	951830 20X20
Afmonteringsværktøj Type 1	950070 1
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954305 5
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Værkstedssortiment Antal værktøjer 26	955081 26
Sæt med rengøringsmiddel og plejeolie Type 1	926403 1
Ridsning og savning Antal værktøjer 8	954895 8
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954295 5
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954306 5
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10	953522 10
Værkstedssortiment Antal værktøjer 22	955072 22