

Garant GRIDLINE

**Vario-filebænk med 2 kabinetter 24G, højde 850 mm Bambusplade, 20×20G,
Pladelængde: 2000/7+2Tmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922801 2000/7+2T
GTIN	4062406085544
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 75

Lågehøjde (højre) mm: 525

Antal hylder, højdeindstillelige (højre): 1

Leveringsomfang:

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg

Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Vægt	185 kg
Skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Højde	850 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	700 mm
Antal skuffer	9
Serie	vario
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Døråbningsvinkel	180 grader
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100

Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Kabinet 24G med låge med højreanslag / skuffer Højde/ antal skuffer 800/2	927610 800/2
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 800/7	927600 800/7
Arbejdsplade, tykkelse 50 mmi krydslimet bambus Pladelængde 2000 mm	926001 2000