

Garant GRIDLINE

Vario-filebænk med 2 kabinetter 24G, højde 950 mm Eluplan-plade, mørk, 20×20G, Pladelængde: 2000/6+7mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	922817 2000/6+7
GTIN	4062406085711
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne.

Bestykning:

Skuffefronthøjde (venstre) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Leveringsomfang:

2 × kabinet med skuffer, arbejdsplade.

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Højde	950 mm
Skuffekabinet, bredde	600 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	1000 kg

Skuffekabinet, nyttehøjde	800 mm
Serie	vario
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Vægt	227 kg
Antal skuffer	13
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nyttebredde i G	20
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeutdræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75

Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Skuffe Skuffefronthøjde 250 mm	927800 250
Skuffe Skuffefronthøjde 125 mm	927800 125
Arbejdsplademed mørkegrå kunststofbelægning (Eluplan) Pladelængde 2000 mm	926241 2000
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 900/7	927600 900/7
Kabinet 24G med skuffer Højde/antal skuffer 900/6	927600 900/6