

Garant GRIDLINE

Filebænk, låge i højre side, 4 skuffer i højre side, Eluplan-plade, mørk, 20x20G, Pladelængde: 1500mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	921047 1500
GTIN	4062406086343
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med overligger af 4-kantrør. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffe med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Fødder med gulvskånende kunststofglidere.

Skuffekorpus er altid lysegråt RAL 7035, **pulverbelagt**. Skuffernes fronter kan have forskellige farver. Ingen omløbende forstyrrende kanter for optimal rengøring og fladeudnyttelse med inddelingsmateriale (bokse, hårdskumindlæg, gitterskillevægge). Skuffeholderne kan indstilles i intervaller på 25 mm.

Låsesystem med stiftcylinderlås med 5 tilholdere, modulær låseindsats. Klar til låseanlæg. Kabinet med låge og en indlægshylde.

Bestykning:

Lågehøjde (venstre) mm: 525

Antal hylde, højdeindstillelige (venstre): 1

Skuffefronthøjde (højre) mm: 75, 100, 150, 200

Specialtilbehør:

Passende tilbehør såsom manuel højdeindstilling, hjul, sidebeklædning osv. finder du under GridLine-enkeltkomponenter i gruppe 92.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer og låge antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpus kan ikke konfigureres. Det er altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	128,3 kg
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	800 kg
Skuffer, nyttedybde i G	20
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Understelsdybde	700 mm
Serie	Ready-to-go
Højde	850 mm
Understelsbredde	1300 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	525 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Antal skuffer	4
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	Filebænk

Tilbehør

Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/4	950320 150/4
Ridsning og savning Antal værktøjer 8	954895 8
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/2	950300 75/2
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/1	950300 75/1
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/2	950320 100/2
easyPick sortiment af småtingsbeholdere Type 75/3	950300 75/3
Måtte til skuffer Mål i G 20X20	951830 20X20
Afmonteringsværktøj Type 1	950070 1
Skydegreb til GridLine Type KO12	914226 KO12
Comfort Close skuffe, indtræksdæmpningssystem Skuffens bæreevne 75 kg	950180 75
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954305 5
Tangsortiment Antal værktøjer 5	954295 5
Låseblænde til GridLine Type KO21	914227 KO21
Rillegummimåtte til skuffer Måling i G 20X20	951910 20X20
Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10	953521 10
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 150/5	950320 150/5
Skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	927800 100
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/2	950320 75/2
Filesortiment Antal værktøjer 6	952253 6
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/3	950320 75/3
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 75/1	950320 75/1
Skuffe Skuffefronthøjde 150 mm	927800 150
Skuffe Skuffefronthøjde 200 mm	927800 200
Antiskridmåtte, sæt til skuffer,5 dele Måling i G 20X20	951885 20X20
Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/3	950320 100/3
	953828 37

Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 37

Låseindsats m. 2 nøgler Låsenummer Ho (3-cifret) 003	950050 003
--	------------

Værkstedssortiment Antal værktøjer 26	955081 26
---------------------------------------	-----------

Værkstedssortiment Antal værktøjer 22	955071 22
---------------------------------------	-----------

Topnøglesortiment 1/4 tomme og 1/2 tomme Antal værktøjer 39	953833 39
---	-----------

Gitterskillevægs-/skillevægssortiment Type 100/1	950320 100/1
--	--------------

Ringgaffelnøglesæt Antal værktøjer 20	952505 20
---------------------------------------	-----------

Topnøglesortiment 1/2 tomme Antal værktøjer 32	953821 32
--	-----------

Skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	927800 75
-------------------------------	-----------

Værkstedssortiment Antal værktøjer 22	955072 22
---------------------------------------	-----------

Tangsortiment Antal værktøjer 5	954306 5
---------------------------------	----------

Skruetrækkersortiment Antal værktøjer 10	953522 10
--	-----------