

Garant**Víceúčelový základní regál, Hloubka 500 mm, Výška: 3000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	990010 3000
GTIN	4045197518293
Třída artiklu	911

Popis**Provedení:**

Velmi stabilní čtyřhranné rámové stojiny 40×40×2 mm, ve vzdálenosti 40 : 40 mm se závěsnými drážkami pro přizpůsobení přihrádek skladovanému materiálu. Stojiny s plastovou patkou. **Police se zvláště velkou nosností** ze silného ocelového plechu s postranními plochami zahnutými dovnitř. **Zatížení pole:** Při vzdálenosti polic 600 mm je maximální zatížení pole 1375 – 5500 kg.

Použití:

Ideální pro průmysl, řemesla, obchod, administrativu, archivy atd. Rozměry odpovídají běžně dostupným skladovacím boxům z kovu a plastu nejlépe využitě místo. Lze uspořádat jako jednotlivý, řadový nebo dvojitý regál. **Jednoduchá, rychlá a přesná montáž bez šroubových spojů**, přihrádky se pouze zavěsí a upevní pomocí příslušných kuželových kolíků (č. 968420).

Lakování:

Stojiny regálů černá RAL 9005, police světle šedá, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

- **Skladové boxy pro osazení univerzálními regály najdete ve skupině 96.**
- **Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 5:1 nutné opatření pro zajištění proti převrácení.**
- **Dodávka po jednotlivých dílech z důvodu nižších přepravních nákladů. Dodávka bez montáže.**

Technický popis

Nástavba regálu	Základní regál
Počet polic	7
Police šířka	1000 mm
Výška regálů	3000 mm
Šířka montážního rozměru základního regálu	1058 mm
Zákaznická montáž	ano
Police šířka světlý rozměr	950 mm
Výška montážního rozměru základního regálu	3004 mm
Počet regálových stojanů	4
Způsob upevnění polic	Kuželové kolíky
Maximální zatížení pole při vzdálenosti polic 600 mm	1375 - 5500 kg
Montáž pomocí zasouvání	ano
Hloubka polic	500 mm
Hloubka regálu	500 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	180 kg
Výškové nastavení v rastru	40 mm
Atribut názvu produktu	Hloubka 500 mm
Druh produktu	Regál s policemi

Příslušenství

Police jednotlivá se 4 nosníky a 4 klíny Hloubka 500 mm	990060 500
Regálová stojina s plastovou patkou, kus Výška 3000 mm	990050 3000
Sada klínů a kuželových kolíků pro univerzální regál	968420