

Garant**Montagevogn, forsynet med åbne GARANT opbevaringskasser, Antal åbne opbevaringskasser: 70****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918595 70
GTIN	4062406098056
Artikelklasse	91P

Beskrivelse**Udførelse:**

Montagevogn nr. 918590 str.1300 bestykket med åbne GARANT opbevaringskasser.

Ramme og **konsol** i firkantstålrør med stålbund. Ophængsslidser i rammen på for- og bagsiden (i intervaller på 50 mm) til fastgørelse af hylder, multifunktionsskinne etc. i str. 1000 mm.

Gevindbøsninger på rammens inderside til hulplademontage. **4 styrehjul** (2 med hjulbremse, Ø **125 mm**) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer og et stort skydegreb med Haptoprene®-kappe giver en sikker håndtering. Forsynet med 6x åbne Multifix-opbevaringskasser nr. 928230 str.1000/AA1 samt 4xnr. 928230 str. 1000/AB1.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

Teknisk beskrivelse

Bredde	1100 mm
Bredde uden greb	1000 mm
Dybde	700 mm

Ophængsintervaller	50 mm
Maks. bæreevne	200 kg
Antal drejehjul uden bremse	2
Materiale, hjul	Sporløs polyurethan-slidbelægninger
Nyttelhøjde	970 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal åbne opbevaringskasser	70
Vægt	81 kg
Hjul-Ø	125 mm
Højde	1300 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1,5 mm
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Materialevogne

Tilbehør

Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1000/AB1	928230 1000/AB1
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1000/AA1	928230 1000/AA1
Skydehåndtag Farve BLUE	920135 BLUE
Styrehjul Type 2	920137 2
Styrehjul Type 1	920137 1
Skydehåndtag Farve BLACK	920135 BLACK
Multifix Passer til type 1000	928201 1000
Materialevogne Højde 1300 mm	918590 1300
Åben opbevaringskasse Type AB1	963301 AB1

Åben opbevaringskasse Type AA1

963301 AA1