

**Garant****Montagevogn, forsynet med åbne GARANT opbevaringskasser, Antal åbne opbevaringskasser: 84****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	918595 84
GTIN	4062406098063
Artikelklasse	91P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Montagevogn nr. 918590 str.1300 bestykket med åbne GARANT opbevaringskasser.

**Ramme** og **konsol** i firkantstålrør med stålbund. Ophængsslidser i rammen på for- og bagsiden (i intervaller på 50 mm) til fastgørelse af hylder, multifunktionsskinne etc. i str. 1000 mm.

**Gevindbøsninger** på rammens inderside til hulplademontage. **4 styrehjul** (2 med hjulbremse, Ø **125 mm**) med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, nav med rullelejer og et stort skydegreb med Haptoprene®-kappe giver en sikker håndtering. Forsynet med 6x åbne Multifix-opbevaringskasser nr. 928230 str.1000/AA1 samt 6xnr. 928230 str. 1000/AB1.

**Lakering:**

Lysegrå RAL 7035 **pulverbelægning.**

**Teknisk beskrivelse**

Materiale, hjul	polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor
Antal åbne opbevaringskasser	84

Vægt	90 kg
Maks. bæreevne	200 kg
Ophængsintervaller	50 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Højde	1300 mm
Nytte højde	970 mm
Bredde uden greb	1000 mm
Antal drejehjul uden bremse	2
Dybde	700 mm
Hjul-Ø	125 mm
Bredde	1100 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1,5 mm
Højdeindstilling i intervaller	50 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Materiale vogne

## Tilbehør

Skydehåndtag Farve BLUE	920135 BLUE
Styrehjul Type 2	920137 2
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1000/ AB1	928230 1000/AB1
Styrehjul Type 1	920137 1
Multifix-opbevaringskasse, åben Længde mm / type 1000/ AA1	928230 1000/AA1
Skydehåndtag Farve BLACK	920135 BLACK
Materiale vogne Højde 1300 mm	918590 1300
Multifix Passer til type 1000	928201 1000

Åben opbevaringskasse Type AB1	963301 AB1
Åben opbevaringskasse Type AA1	963301 AA1