

3M**Ochranná helma G3000, Barva: WHITE****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 097815 WHITE |
| GTIN | 7318640053694 |
| Třída artiklu | 04M |

Popis**Provedení:**

Ochranná helma ze stabilizovaného ABS vůči UV záření. **Integrovaný UV-senzor** zobrazí, kdy je helma z důvodu příliš vysokého UV-zatížení křehká a musí být vyměněna. Vnitřní vybavení je otočné o 180 stupňů a umožňuje nošení stínidla v šíji (přednost při práci v úzkém prostoru).

Dobré větrání u horní skořepiny helmy. **Odolný proti mrazu do -30 °C** a ochrana před tekutými kovovými rozstříky (MM).

- **4bodový pás, výškově nastavitelný**
- **30 mm upínač Euro-Slot**
- **Plastové potítko**
- **Přímý tvar**
- **Se šroubovacím uzávěrem**

Použití:

Průmysl, stavebnictví, lesní hospodářství

Norma:

DIN EN 397

Specifikace:

Odolný proti mrazu do -30 °C a ochrana před tekutými kovovými rozstříky (MM)

Vhodné pro:

Ochranné ucpávky do uší č. 097753; 097756

Náhradní díl:

Č. 097825 standardní potítko. Č. 097826 kožené potítko.

Technický popis

| | |
|--|--|
| Regulace šířky | Šroubovací uzávěr |
| Barva | bílá |
| Bez vnitřního a vnějšího zamlžování | ano |
| Hmotnost | 310 g |
| Odolávající nízkým teplotám | do -30 °C |
| UV čidlo signalizující nutnost výměny | ano |
| Možnost otočení o 180° | ano |
| Odolnost vůči postříkání roztaveným kovem (MM) | ano |
| Velikost | 53 - 62 cm |
| Vlastnost helmy | Ochranná vlastnost do -30 °C |
| Vlastnost helmy | Ochrana před tekutými kovovými rozstříky |
| Materiál skořepiny helmy | ABS |
| Norma | DIN EN 397 |
| Druh produktu | Ochranná helma |

Příslušenství

| | |
|--|----------------|
| Mušlový chránič sluchuHelmové provedení Peltor™ Optime™ Typ 2 | 097753 2 |
| Náhradní náhlavní souprava pro 3MPeltor™ G500 Označení výrobce G500-GU | 097872 G500-GU |
| Adaptér na helmuP3EV | 097827 |
| Ochranné brýle s držákem na helmuV9C | 097829 |
| Standardní potítkoHYG3 | 097825 |
| Kožené potítkoHYG4 | 097826 |
| Mušlový chránič sluchu Typ HELMET | 097795 HELMET |

Podbradní pásek GH4 Zavěšení 3P

097833 3P

Mušlový chránič sluchuHelmové provedení Peltor™
Optime™ Typ 3

097753 3

Mušlový chránič sluchuHelmové provedení Peltor™
Optime™ Typ 1

097753 1