

Mahr**Multimar universalmåler, Måleområde: 110-265mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	428051 110-265
GTIN	4059192024901
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabil rørkonstruktion, slebet og hårdt forkromet. To målearmsholdere til fastgørelse af de forskellige måleindsatser. Mulighed for udvidelse af måleområdet med 75 mm ved at dreje målearmene rundt. Kan anvendes med alle måleure eller my-måleure med skaft-Ø 8 h 6 mm (leveres uden displayenhed).

- **Høj målesikkerhed og gentagelsesnøjagtighed takket være ultrapræcis kugleføring.**
- **Varmebeskyttende greb**
- **Målekraftretning kan ændres ved indvendig og udvendig måling.**
- **Konstant målekraft vha. indbygget målekraftfjeder.**
- **Bevægelig målearmsholder i yderst præcis kugleføring lejret uden spillerum og friktion.**
- **Kraftig, slebet og hårdforkromet søjle.**
- **Enkel montering takket være støtte- og monteringsblokke.**

Anvendelse:

- **Udvendige og indvendige mål.**
- **Udvendigt og indvendigt gevind.**
- **Centrerkanter**
- **Smalle ansatser, indstik og noter.**
- **Udvendig og indvendig konus.**
- **Udvendige og indvendige fortandinger m.m.**

Bemærk:

Indtil måleområde **2500 mm** med **kulfiberarmeret kunststofrør** på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde udvendig	80 - 235 mm
----------------------------	-------------

Måleområde	110 - 265 mm
Anvendelsesområde indvendig	110 - 265 mm
Målespænd	12 mm
Serie	Multimar
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	A3
Produkttype	Universalmåler

Services

KalibreringUniversalskydelære Maks. måleområde 600 mm	021400 600
---	------------

Tilbehør

Måleholderpar med boring Type B	428141 B
Målearmspar med boring Ø 3,5 mm Udladning 70 mm	428101 70
Målearmspar med boring Ø 3,5 mm Udladning 100 mm	428101 100
Målearmspar med boring Ø 3,5 mm Udladning 25 mm	428101 25
Måleholderpar med boring Type A	428141 A
Ansatsmåleindsatspar plan til udvendig måling	428160
Udvendig måleindsats plan Ø 7,5 mm, 1 stk.	428130
Ansatsmåleindsatspar halvcylindrisk til indvendig måling	428170
Indvendig måleindsats sfærisk Ø 7,5 mm, 1 stk.	428120
Målearmspar med boring Ø 3,5 mm Udladning 35 mm	428101 35
Dybdeanslagspar til målearme	428111