



## Nålemarkør FlyMarker® mini 120/45 Batteridrift., Akku-kapacitet: 2X4Ah



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085761 2X4
GTIN	
Artikelklasse	04F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Til permanent mærkning / markering / skrift på enkeltdele og seriedele i meget forskellige materialer (stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing, kunststoffer, værktøjsstål, hærdet stål op til 62 HRC etc.).

- **Kraftigt, elektromagnetisk markørnålsdrev.**
- **Enkel software, der kan betjenes intuitivt, med adgangskodebeskyttelse.**
- **Interfaces: USB-A, USB-B og Ethernet.**
- **Skrifttype: Punktmatrix i raster 5×7 eller 9×13, skrifthøjde 1,0-10,0 mm og derover.**
- **Skrifttype til en skriftstørrelse over 10,0 mm fås på forespørgsel.**
- **Fremragende dobbelte linearføringer af hensyn til præcise mærkningsresultater.**
- **Mærkning af runde dele radial og aksial samt cirkelbuemærkning.**
- **Inkl. HPGL-pakke (til mærkning af individuelle logoer og kontrolmærker, CE-mærke inkl.)**
- **Inkl. Komfortpakke (f.eks. til lagidentifikation, forpositionering, multimærkning, etc.)**
- **Intern hukommelse til flere hundrede mærkningsfiler, fonte og logoer.**
- **Fås på 15 sprog.**
- **Farvedisplay med høj opløsning.**
- **Visning af mærkning af hensyn til sikker mærkningsproces.**
- **Brudsikkert kabinet.**

**FlyMarker® mini 120/45 18 V.** Ekstremt handy, 100 % mobilt **akku-håndmarkeringsystem** med integreret tastatur og højopløsnings-LC-farvedisplay. Markeringsfelt: 120 × 45 mm.

- **Mere stabilt føringsystem.**
- **Slagmagnet ekstra kraft (ekstratilbehør).**

## Leveringsomfang:

Inklusive integreret værktøj, HM-markørnål 90°. Stillevinkelbeslag med skridsikkert underlag, indstillingslære og transportkuffert, **2x18 V Li-ion-akkuer**, lader.

maks. markeringsfelthøjde: 45 mm

Akku-kapacitet: 4 Ah

Nominel spænding: 18 V

Vægt inklusive akku: 3,2 kg

## Teknisk beskrivelse

Akku-kapacitet	4 Ah
Producentbetegnelse	FlyMarker® mini 120/45
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	2
Energiforsyning	Akkudrevet
Nominel spænding	18 V
Vægt inklusive akku	3,2 kg
maks. markeringsfeltbredde	120 mm
maks. markeringsfelthøjde	45 mm
Produkttype	Målemarkør

## Tilbehør

Reservebatteri Type 4AH	085765 4AH
-------------------------	------------